

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

### 通用订货数据

版本	TwinMark, 导线及电缆标记号, 1.2 - 2.4 mm, 白色
订货号	<a href="#">2904850000</a>
类型	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
数量	1 items

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
宽度	4.2 mm	宽度 (英寸)	0.1654 inch
长度	75000 mm	长度 (英寸)	2952.75 inch
净重	208 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印类型	空白	
宽度	4.2 mm	
最大工作温度	105 °C	
最小工作温度	-55 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
长度	75000 mm	
基础材料	聚烯烃	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装热缩管套
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	2.4 mm
最小电缆外径	1.2 mm	导线外径	1.2 - 2.4 mm
导线压接面积	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型	RIBBON MM-HS 60/300 SW	版本
订货号	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	