


SFC-DS 0/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SFC – SlimFix Clip MultiCard 带有两个标识区

对于导体标识牌，往往需要快速阅读各导体的起始与终止标志。在这种情况下，将两项数据直接印刷在一个标识牌上是一种合理的做法。

新版 SFC-DS 标识牌被设计成了 MultiCard，适合使用我们的 PrintJet 印刷系统进行直接印刷。它们的两个标识区域可以实现单个标识牌上印刷多项数据。印刷数据可以直接从 CAE 项目导入到 M-Print® PRO 标记软件中。印刷结束后，标识牌会被放置在导体周围并通过特殊的锁定机构进行牢固固定。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 导线及电缆标记号, 12 x 4.2 mm, 黄色 |
| 订货号 | 2905000000 |
| 类型 | SFC-DS 0/12 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4099986918542 |
| 数量 | 200 items |

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 3.2 mm | 深度 (英寸) | 0.126 inch |
| 高度 | 12 mm | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 4.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.1654 inch |
| 净重 | 0.31 g | | |

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.003 kg CO2 eq. | |

通用数据

| | | | |
|--------|-------------|--------------|------------|
| 打印类型 | 空白 | 类型 | 带卡扣脚 |
| 宽度 | 4.2 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2, UL 94 |
| 最大工作温度 | 100 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 颜色编码 | 黄色 | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | 打印标志 | 无 |
| 标记区域大小 | 11 x 2.2 mm | 每卷数量 | 40 |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 1 mm ² |
| 最大电缆外径 | 2.5 mm | 最小电缆外径 | 1.5 mm |
| 导线压接面积 | 1 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

