


**SFC-DS 2/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SFC — SlimFix Clip MultiCard 带有两个标识区  
对于导体标识牌，往往需要快速阅读各导体的起始与终止  
标志。在这种情况下，将两项数据直接印刷在一个标识牌  
上是一种合理的做法。

新版 SFC-DS 标识牌被设计成了 MultiCard，适合使用我们  
的 PrintJet 印刷系统进行直接印刷。它们的两个标识区域  
可以实现在单个标识牌上印刷多项数据。印刷数据可以直  
接从 CAE 项目导入到 M-Print® PRO 标记软件中。印刷结  
束后，标识牌会被放置在导体周围并通过特殊的锁定机构  
进行牢固固定。

**通用订货数据**

版本	导线及电缆标记号, 12 x 6 mm, 白色
订货号	<a href="#">2905090000</a>
类型	SFC-DS 2/12 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918689
数量	160 items

## SFC-DS 2/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	0.41 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.003 kg CO2 eq.

## 通用数据

打印类型	空白	类型	带卡扣脚
宽度	6 mm	阻燃等级符合	UL 94
最大工作温度	100 °C		UL 94, V-2
颜色编码	白色	最小工作温度	-40 °C
基础材料	聚酰胺 66	卤素	不
标记区域大小	11 x 4 mm	打印标志	无
		每卷数量	32

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	5 mm	最小电缆外径	3.3 mm
导线压接面积	4 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFC-DS 2/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

