


**SFC-DS 3/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



SFC – SlimFix Clip MultiCard 带有两个标识区  
 对于导体标识牌，往往需要快速阅读各导体的起始与终止标志。在这种情况下，将两项数据直接印刷在一个标识牌上是一种合理的做法。  
 新版 SFC-DS 标识牌被设计成了 MultiCard，适合使用我们的 PrintJet 印刷系统进行直接印刷。它们的两个标识区域可以实现单个标识牌上印刷多项数据。印刷数据可以直接从 CAE 项目导入到 M-Print® PRO 标记软件中。印刷结束后，标识牌会被放置在导体周围并通过特殊的锁定机构进行牢固固定。

**通用订货数据**

版本	导线及电缆标记号, 12 x 7 mm, 黄色
订货号	<a href="#">2905180000</a>
类型	SFC-DS 3/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918863
数量	120 items

SFC-DS 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	0.56 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.003 kg CO2 eq.	

通用数据

打印类型	空白	类型	带卡扣脚
宽度	7 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-2, UL 94
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
基础材料	聚酰胺 66	打印标志	无
标记区域大小	11 x 5 mm	每卷数量	24

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	10 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	4.5 mm
导线压接面积	10 mm <sup>2</sup>		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸

