

WBC-S-6BK-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电池储能系统在可再生能源领域发挥着越来越重要的作用。它们通常由多个单独的电池组成，可以方便快捷地进行更换。魏德米勒电池连接器 (WBC) 可以将若干个单独的电池连接到储能系统中，只需要几个简单的步骤，而且在必要时也能迅速断开连接。为了提升安全性和操作的便利性，两极都设有明确标记：正极为橙色，负极为黑色。

通用订货数据

订货号	2905330000
类型	WBC-S-6BK-B
GTIN (EAN)	4099986025998
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E529699

尺寸和重量

净重	23.6 g
----	--------

温度

最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	125 °C
湿度	≤85% 相对湿度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

一般数据

插针直径 Ø	6 mm	核准	UL 4128
联接类型	螺钉联接	颜色编码	黑色
最大压接面积	25 mm ²	表面处理	银的
型号	插针式	基础材料	PA 66

技术数据

抗震性	30g	阻燃等级符合 UL 94	V-0
通道电阻	≥ 5000 MΩ	额定电压	1500 V
额定电流	120 A	防护等级	插接后 IP67
插拔次数	≥ 100	过压等级	II
工作海拔	≤ 2000 m	抗冲击性能	V2

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

