


## VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 通用订货数据

版本	防浪涌放电管, 低电压, TN-C
订货号	<a href="#">2907700000</a>
类型	VPU AC II+III 3 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986182387
数量	1 items

## VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	99 mm	高度 (英寸)	3.8976 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
净重	243 g		

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...85 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

## IEC / EN 额定数据

回路数	2	组合脉冲 UOC	6 kV
信号触点	否	额定电压 (交流)	230 V
低电压网络	TN-C	电压类型	交流电
暂态过电压 - TOV	335 V	保险装置	无需保险装置 ≤100 A gG
响应时间/回退时间	≤ 25 ns	最高频率	60 Hz
最低频率	50 Hz	标准	IEC 61643-11, EN 61643-11
EN 61643-11等级	T2, T3	符合IEC 61643-11要求	II级, III级
最大持续工作电压, Uc (AC)	275 V	放电电流 In (8/20μs) 导线-PE	20 kA
放电电流 (最大 (8/20μs) 线-PE)	40 kA	保护级别 Up, 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短路时电流值 ISCCR	25 kA	放电电流 (III型)	3 kA
集成备用保险丝	无	防护级别 Up 在 IN (L-PE) (III型)	≤ 1 kV

## 通用参数

光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换	行业	能源分配
类型	安装外壳 ; 2 TE, Insta IP20	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	灰色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35	工作海拔	≤ 2000 m

## 通讯联接参数

联接类型	螺钉联接
------	------

## VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 电气数据

电压类型 交流电

## 通用数据

回路数	2	防护等级	IP20 (安装后)
颜色编码	灰色		

## 联接参数

PE 多股导线连接最大横截面	35 mm <sup>2</sup>	PE 硬导线连接最大横截面	35 mm <sup>2</sup>
导线连接方式	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
额定连接下的裸线长度	15 mm	最大拧紧力矩	1.2 Nm
单股导线的最小压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	单股导线最大截面	10 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	25 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	2.5 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	10 mm <sup>2</sup>

## 保修

质保期 5年

## 重要注意事项

产品信息 要用于直流应用, 请使用 SIBA 型 NH2XL aR/aSF DC 1500 V 保险丝


## 分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

开关符号



Schematic circuit diagram

## VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

## 通用订货数据

类型	SDIK PHO X 60	版本
订货号	<a href="#">2749880000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 0 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
数量	1 ST	

## 备用避雷器



## 通用订货数据

类型	VPU AC II+III 0 L-N 275...	版本
订货号	<a href="#">2907800000</a>	防浪涌放电管, 低电压, 备用放电管, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986189676	
数量	1 ST	
类型	VPU AC II+III 0 L3-PEN ...	版本
订货号	<a href="#">2907820000</a>	防浪涌放电管, 低电压, 备用放电管, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986189690	
数量	1 ST	