


VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	防浪涌放电管, 低电压, 带远程触点, TN-C
订货号	2907710000
类型	VPU AC II+III 3 R 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986182394
数量	1 items

VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	99 mm	高度 (英寸)	3.8976 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
净重	249 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

IEC / EN 额定数据

回路数	2	组合脉冲 UOC	6 kV
信号触点	250 V / 0,5 A	额定电压 (交流)	230 V
低电压网络	TN-C	电压类型	交流电
暂态过电压 - TOV	335 V	保险装置	无需保险装置 ≤100 A gG
响应时间/回退时间	≤ 25 ns	最高频率	60 Hz
最低频率	50 Hz	标准	IEC 61643-11, EN 61643-11
EN 61643-11等级	T2, T3	符合IEC 61643-11要求	II级, III级
最大持续工作电压, U _c (AC)	275 V	放电电流 I _n (8/20μs) 导线-PE	20 kA
放电电流 I _{最大} (8/20μs) 线-PE	40 kA	保护级别 U _p , 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短路时电流值 ISCCR	25 kA	放电电流 (III 型)	3 kA
集成备用保险丝	无	防护级别 U _p 在 IN (L-PE) (III 型)	≤1 kV

通用参数

光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换	行业	能源分配
类型	带远程触点	类型	安装外壳; 2 TE, Insta IP20
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	灰色
防护等级	IP20 (安装后)	安装导轨已装备	TS 35
工作海拔	≤ 2000 m		

通讯联接参数

最小压接面积 硬导线	0.2 mm ²	剥线长度	5 mm
联接类型	螺钉联接	最大压接面积 硬导线	1.5 mm ²
最大扭矩	0.4 Nm		

VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电气数据

电压类型	交流电
------	-----

通用数据

回路数	2	防护等级	IP20 (安装后)
颜色编码	灰色		

联接参数

PE 多股导线连接最大横截面	35 mm ²	PE 硬导线连接最大横截面	35 mm ²
导线连接方式	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
额定连接下的裸线长度	15 mm	最大拧紧力矩	1.2 Nm
单股导线的最小压接面积	2.5 mm ²	单股导线最大截面	10 mm ²
最小多股导线接线截面积	2.5 mm ²	最大压接面积 软导线	25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	2.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	10 mm ²

保修

质保期	5年
-----	----

重要注意事项

产品信息	要用于直流应用, 请使用 SIBA 型 NH2XL aR/aSF DC 1500 V 保险丝
------	--

分类


ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH0 X 60	版本
订货号	2749880000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 0 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
数量	1 ST	

备用避雷器



通用订货数据

类型	VPU AC II+III 0 L-N 275...	版本
订货号	2907800000	防浪涌放电管, 低电压, 备用放电管, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986189676	
数量	1 ST	

类型	VPU AC II+III 0 L3-PEN ...	版本
订货号	2907820000	防浪涌放电管, 低电压, 备用放电管, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986189690	
数量	1 ST	