

VPU AC II+III 0 L-N 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 备用放电管, TN-S, TT |
| 订货号 | 2908010000 |
| 类型 | VPU AC II+III 0 L-N 275/20 S |
| GTIN (EAN) | 4099986190153 |
| 数量 | 1 items |

VPU AC II+III 0 L-N 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 54 mm | 深度 (英寸) | 2.126 inch |
| 高度 | 45.3 mm | 高度 (英寸) | 1.7835 inch |
| 宽度 | 18 mm | 宽度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 净重 | 75 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | | 环境温度 | -40 °C...85 °C |
| 工作温度 | -40 °C...85 °C | 湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

绝缘参数 (EN 50178)

| | | | |
|------|-----|------|---|
| 过压等级 | III | 污染等级 | 2 |
|------|-----|------|---|

IEC / EN 额定数据

| | | | |
|------------------------------------|----------|---|---------------------------|
| 回路数 | 1 | 组合脉冲 UOC | 6 kV |
| 信号触点 | 否 | 额定电压 (交流) | 230 V |
| 低电压网络 | TN-S, TT | 电压类型 | 交流电 |
| 暂态过电压 - TOV | 335 V | 保险装置 | 无需保险装置 ≤100 A gG |
| 响应时间/回退时间 | ≤ 25 ns | 最高频率 | 60 Hz |
| 最低频率 | 50 Hz | 标准 | IEC 61643-11, EN 61643-11 |
| EN 61643-11等级 | T2, T3 | 符合 IEC 61643-11 要求 | II级, III级 |
| 最大持续工作电压, U _c (AC) | 275 V | 放电电流 I _n (8/20μs) 导线-PE | 10 kA |
| 放电电流 I _{最大} (8/20μs) 线-PE | 20 kA | 保护级别 U _p , 当电流为 I _N (L/N-PE) | ≤ 1200 V |
| 短路时电流值 ISCCR | 25 kA | 放电电流 (III 型) | 3 kA |
| 集成备用保险丝 | 无 | 防护级别 U _p 在 I _N (L-PE) (III 型) | ≤ 1 kV |

通用参数

| | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|
| 光学功能显示 | 绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换 | 行业 | 能源分配 |
| 类型 | 备用放电能 | 类型 | 安装外壳; 1 TE, Insta IP20 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 灰色 |
| 防护等级 | IP20 (安装后) | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| 工作海拔 | ≤ 2000 m, ≤ 4000 m | | |

通讯联接参数

| | |
|------|---------|
| 联接类型 | PUSH IN |
|------|---------|

VPU AC II+III 0 L-N 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电气数据

电压类型 交流电

通用数据

回路数 1 防护等级 IP20 (安装后)
颜色编码 灰色

联接参数

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 剥线长度 | 13 mm | 导线连接方式 | 螺钉联接 |
| 联接类型 | 螺钉联接 | 额定连接下的裸线长度 | 15 mm |
| 单股导线的最小压接面积 | 2.5 mm ² | 单股导线最大截面 | 10 mm ² |
| 最小多股导线接线截面积 | 2.5 mm ² | 最大压接面积 软导线 | 25 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 2.5 mm ² | 接线截面积, 多股线, 最大 | 10 mm ² |

保修

质保期 5年

重要注意事项

产品信息 要用于直流应用, 请使用 SIBA 型 NH2XL aR/aSF DC 1500 V 保险丝

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000941 | ETIM 9.0 | EC000941 |
| ETIM 10.0 | EC000941 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-02 | | |

图纸

开关符号



Schematic circuit diagram

附件

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDIK PH0 X 60 | 版本 | |
| 订货号 | 2749880000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 0 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0 | |
| GTIN (EAN) | 4050118897081 | | |
| 数量 | 1 ST | | |