

IE-EBR-SMARTCARD-SR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口-映射
- 网络分段
- 通过 1:1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器，即使没有现场互联网接入，也能实现可靠的互联网连接
- 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口，因此具有充分的灵活性。

通用订货数据

版本	Router smartcard,
订货号	2909820000
类型	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	4099986227361
数量	1 items

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	6 g
----	-----

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

机械结构

路由器型号支持	硬件修订	AA
	支持的路由器型号	IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	硬件修订	AI
	支持的路由器型号	IE-SR-4TX
	硬件修订	AJ
	支持的路由器型号	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
嵌件用途	硬件修订	AA
	支持的路由器型号	IE-SR-4GT-M
用于保存和加载路由器配置文件的内存卡		

重要注意事项

产品信息	请注意路由器的硬件版本与 SCM 卡的兼容性。
------	-------------------------

分类

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

Ethernet



- 适用于 Cat. 5（最高 100 MHz）和 Cat. 6（最高 250 MHz Class E）
- 适用于 PoE+（符合 IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3和 4）
- 保护所有电线对
- 经由 RJ45 插座连接
- 金属外壳

通用订货数据

类型	VDATA CAT6	版本
订货号	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
数量	1 ST	

19"机架安装套件

- 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备



通用订货数据

类型	RM-KIT	版本
订货号	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
数量	1 ST	

Industrial Security Router



Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口映射
- 网络分段
- 通过 1:1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器，即使没有现场互联网接入，也能实现可靠的互联网连接
- 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口，因此具有充分的灵活性。

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型	IE-SR-4GT	版本
订货号	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
数量	1 ST	
类型	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	版本
订货号	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 带集成多频带调制调
GTIN (EAN)	4064675647683	解器 (4G/3G/2G), 欧盟型号, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
类型	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	版本
订货号	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 带有集成多频带调制解
GTIN (EAN)	4064675647690	调器 (4G/3G), 美国/EMEA 型号, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
类型	IE-SR-4GT-M	版本
订货号	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
数量	1 ST	
类型	IE-SR-4TX	版本
订货号	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
数量	1 ST	
类型	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	版本
订货号	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 带集成多频带调制解调器
GTIN (EAN)	4050118899962	(4G/3G/2G), 欧盟型号, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
数量	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C
类型	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	版本
订货号	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 带有集成多频带调制解调器
GTIN (EAN)	4050118890365	(4G/3G), 全球型号, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30,
数量	1 ST	-30 °C...70 °C