

## DTLE 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

版本	锁定元件（端子），Wemid, 红色
订货号	<a href="#">2910530000</a>
类型	DTLE 2.5/4
GTIN (EAN)	4099986519466
数量	25 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	34.4 mm	深度 (英寸)	1.3543 inch
高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
净重	0.37 g		

## 温度

环境温度	-60 °C...85 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

图纸

