

**IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE 电缆, 铁路电缆, Cat.7, 紫色, M12

**通用订货数据**

版本	系统电缆, M12 X 型号 IP67 插头, 弯角, 打开的, Cat. 6, 聚烯烃, 分子网化, 7.5 m
订货号	<a href="#">2912210075</a>
类型	IE-C6EB8BV0075XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099986538597
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

长度	7.5 m	长度 (英寸)	295.2756 inch
净重	405 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...90 °C	工作温度	
------	----------------	------	--

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 电缆专用标准

氟含量	According to EN-50267-2-1	电缆束上的垂直火花扩散	EN 60332-3-25
轨道车防火	According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130		

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-2-109
-------	-----------------

## 电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
------	----------

## 右插头

插头, 右	自由导线端
-------	-------

## 左插头

插头, 左	M12, X-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	--

## 电缆电气属性

额定电压 (交流)	50 V	额定电压 (直流)	60 V
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	目录册	Cat. 6

## 电缆的机械和材料属性

防油	符合 IEC 60811:404	卤素	不
最小弯曲半径, 单次	6 *直径	抗磨性	非常好
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2		

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

绞合线	7	护套颜色	红紫色
截面积	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm <sup>2</sup>	屏蔽	S/FTP
接线数量	8	绝缘横截面	1.05 mm
最大护套直径	6.8 mm	最小护套直径	6.4 mm
护套材料	聚烯烃, 分子网化	屏蔽导线	塑料膜
颜色编码	白/橙, 橙色, 白/绿, 绿色, 白 / 棕, 棕色, 白/蓝, 蓝色		

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

图纸

布线

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	

插针配置

