

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	自动化机器, 自动剥皮及压接装置
订货号	2912420000
类型	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
数量	1 items

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	485 mm	深度 (英寸)	19.0944 inch
高度	565 mm	高度 (英寸)	22.2441 inch
宽度	335 mm	宽度 (英寸)	13.189 inch
净重	22000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线/压接机器

驱动	电控气动	管状端头 最大横截面	2.5 mm ²
管状端头 最小横截面	0.5 mm ²	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²	耗材	特殊管状端头

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		