

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

版本	自动化机器, 自动剥皮及压接装置
订货号	<a href="#">2912430000</a>
类型	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	550 mm	深度 (英寸)	21.6535 inch
高度	440 mm	高度 (英寸)	17.3228 inch
宽度	415 mm	宽度 (英寸)	16.3386 inch
净重	42000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线/压接机器

剥线范围	4 - 6 mm <sup>2</sup> (可选 10 mm <sup>2</sup> ) / AWG 12-10 (可选 AWG 8)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 3 s	压接	梯形
管状端头 最大横截面	10 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	4 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	10 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
压接长度	6 - 18 mm	耗材	带塑料套
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	版本
订货号	<a href="#">2912450000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4099986536029	
数量	1 ST	
类型	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	版本
订货号	<a href="#">2912440000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4099986536012	
数量	1 ST	