数据信息页

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	自动化机器，备用件
订货号	2912440000
类型	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
数量	1 items

数据信息页

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
净重	1500 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

剥线/压接机器

管状端头 最大横截面	10 mm²	管状端头 最小横截面	4 mm²
耗材	带塑料套		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		