


**THM WO VIN 25.4/63 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

**通用订货数据**

订货号	2912620000
类型	<a href="#">THM WO VIN 25.4/63 WS</a>
GTIN (EAN)	4099986536791
数量	1500 items

**THM WO VIN 25.4/63 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.0012 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	63.5 mm	宽度 (英寸)	2.5 inch
净重	0.38 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

打印类型	空白	宽度	63.5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	150 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色
卤素	不	基础材料	聚酯纤维胶片
打印标志	无	每卷数量	1500

**导线和电缆标记号**

卤素	不	最大压接面积	113 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	12 mm	最小电缆外径	8 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		