数据信息页

THM WO VIN 25.4/63 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

订货号	2912620000		
类型	THM WO VIN 25.4/63 WS		
GTIN (EAN)	4099986536791		
数量	1500 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
NOTIS	— <u></u>			
尺寸和重量				
深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.0012 inch	
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch	
宽度	63.5 mm	宽度 (英寸)	2.5 inch	
争重 ————————————————————————————————————	0.38 g			
环保产品合规	,			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
HEAGH SVIIC	/			
通用数据				
打印类型	空白	宽度	63.5 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	150 °C	
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色	
卤素	不	基础材料	聚酯纤维胶片	
打印标志	无	每卷数量	1500	
导线和电缆标记号				
	_			
卤素	不	最大压接面积	113 mm ²	
最大电缆外径	12 mm	最小电缆外径	8 mm	
分类				
ETIMA O O	F0004F00	FTIM 7.0	50004500	
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			