



适用于 0.25 - 6.0 mm² (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1部分
• 散包装

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 7 mm, 7 mm, 不
订货号	2919640000
类型	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
数量	1000 items
包装	散装

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	7 mm	高度 (英寸)	0.2756 inch
净重	0.03 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	(2)Wire-end ferrule	类型	标准
------	---------------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1 mm	插针镀层长度 (L2)	7 mm
环直径(D2)	2.1 mm	L1 (mm)	7.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 20	剥线长度	7 mm
导线压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

