

**PV PS VAPM 5P F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



用于光伏逆变器的现场即插即用交流连接器

- 由于交流连接器采用了坚固耐用的结构和抗紫外线材料，因此还可在振动和强烈光照等恶劣环境条件下使用
- 三相连接器解决方案经优化后可适用于最大 16 mm<sup>2</sup> 的线缆横截面，从而显著降低能耗
- 设计紧凑，占地面积小，性能卓越
- 安装过程快速高效，便于现场操作

**通用订货数据**

订货号	2920110000
类型	<a href="#">PV PS VAPM 5P F</a>
GTIN (EAN)	4099986583009
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

149.5 g

## 温度

最小持续工作温度

-40 °C

最大持续工作温度

105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

9cf9e664-f329-4d57-8818-74c690a98863

## 一般数据

回路数

5

最大剥线长度

16 mm

最小剥线长度

12 mm

联接类型

螺钉联接

颜色编码

黑色

绝缘电阻

≥ 1000 MΩ

最大压接面积

16 mm<sup>2</sup>

最小压接面积

0.2 mm<sup>2</sup>

污染等级

3

基础材料

聚碳酸酯

额定冲击电压 (DIN EN 61984)

6 kV

## 技术数据

最大压接面积

16 mm<sup>2</sup>

最小压接面积

0.2 mm<sup>2</sup>

防护等级

IP65, 闭合状态, IP2X 开放式

污染等级

3

## 保修

质保期

2年

## 分类

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

**PV PS VAPM 5P F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

