

## PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于光伏逆变器的现场即插即用交流连接器

- 由于交流连接器采用了坚固耐用的结构和抗紫外线材料，因此还可在振动和强烈光照等恶劣环境条件下使用
- 三相连接器解决方案经优化后可适用于最大 16 mm<sup>2</sup> 的线缆横截面，从而显著降低能耗
- 设计紧凑，占地面积小，性能卓越
- 安装过程快速高效，便于现场操作

## 通用订货数据

订货号	2920120000
类型	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重

11.4 g

## 温度

最小持续工作温度

-40 °C

最大持续工作温度

105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

## 一般数据

颜色编码

黑色

污染等级

3

基础材料

塑料材质

## 技术数据

防护等级

IP65, 闭合状态, IP2X 开放式, IP67, IP68

污染等级

3

## 保修

质保期

2年

## 分类

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92