

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

订货号	2924060000
类型	U-OS-CODESYS-STANDARD-L
数量	1 items

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

净重 0 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 不受影响
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统要求

u-OS App CODESYS Runtime SL 的系统要求	软件名称	CODESYS Development System
	支持的软件版本	3.5.19.10 或更高
	需要许可证	无
待许可的设备上的 Runtime 版本	软件名称	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	支持的软件版本	4.7.0 或更高
	需要许可证	无
待许可的设备上的 Runtime 版本	软件名称	u-OS App CODESYS Runtime SL
	支持的软件版本	4.9.0.0 或更高
	需单设备许可	可配置

许可证信息

可选的额外现场总线实例数最大值	后续现场总线协议实例	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	支持实例最大数目	10
支持输入输出通道最大数目	4096	
生成的二进制代码最大大小	6 MB	
可视化软件许可证	包含的可视化软件许可证名称	CODESYS-VISU-S
	可用数据点数最大值	128 个数据点
	附加可预订可视化软件许可证名称	U-OS-CODESYS-VISU-M
	可用数据点数最大值	2048 个数据点
	附加可预订可视化软件许可证名称	U-OS-CODESYS-VISU-L
	可用数据点数最大值	4096 个数据点
	附加可预订可视化软件许可证名称	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	可用数据点数最大值	8192 个数据点
通讯软件许可证	附加可预订可视化软件许可证名称	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	可用数据点数最大值	无限数据点
	包含的通信软件许可证名称	CODESYS-Communication S
	可用数据点数最大值	512 个数据点
	附加可预订通信软件许可证名称	U-OS-CODESYS-Communication M
可选的基于以太网的现场总线实例	可用数据点数最大值	4096 个数据点
	附加可预订通信软件许可证名称	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	可用数据点数最大值	无限数据点
	基于以太网的现场总线协议实例	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	支持实例最大数目	2

分类

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		