



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

#### 通用订货数据

订货号	2929310000
类型	<a href="#">TC INL THIRD 11</a>
GTIN (EAN)	4099986664098
数量	1 items

**TC INL THIRD 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	50 mm
高度	446 mm
宽度	200 mm
净重	817.09 g

深度 (英寸)	1.9685 inch
高度 (英寸)	17.559 inch
宽度 (英寸)	7.874 inch

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**PW6 技术数据**

物品描述	泡沫嵌体, 扳手
------	----------

**分类**

ETIM 6.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819
ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 14.0	21-07-04-12

ETIM 7.0	EC011819
ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 六角形插座



六角螺丝刀，交叉把手由高品质塑料制成

- 表面镀镍
- 由硬化处理过的铬钒钢制成
- 按照 DIN 6911 生产
- 适用于符合 DIN 6912 标准的螺丝

## 通用订货数据

类型	SDQ T HANDLE HEX 4	版本
订货号	<a href="#">2888290000</a>	装配工具, 刀片长度: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
数量	1 ST	
类型	SDQ T HANDLE HEX 5	版本
订货号	<a href="#">2888300000</a>	装配工具, 刀片长度: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
数量	1 ST	
类型	SDQ T HANDLE HEX 6	版本
订货号	<a href="#">2888310000</a>	装配工具, 刀片长度: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
数量	1 ST	

## 刀头转接杆



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	版本
订货号	<a href="#">2888370000</a>	装配工具, 刀片长度: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
数量	1 ST	
类型	SD BITHOLDER 1/4	版本
订货号	<a href="#">2888380000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4064675875420	
数量	1 ST	

**TC INL THIRD 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****25 mm 刀头适配刀柄****通用订货数据**

类型	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	版本
订货号	<a href="#">2748860000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894738	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	版本
订货号	<a href="#">2748870000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894745	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	版本
订货号	<a href="#">2748880000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 4 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894752	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	版本
订货号	<a href="#">2748890000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118894769	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PHOX25	版本
订货号	<a href="#">2748140000</a>	装配工具, 刀片长度: 25 mm, 十字槽刀片尺寸: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PH1X25	版本
订货号	<a href="#">2748150000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 1 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm, 十字槽刀片尺寸: 1
GTIN (EAN)	4050118894684	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PH2X25	版本
订货号	<a href="#">2748160000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm, 十字槽刀片尺寸: 2
GTIN (EAN)	4050118894691	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZOX25	版本
订货号	<a href="#">2748170000</a>	装配工具, 刀片长度: 25 mm, 十字槽刀片尺寸: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZ1X25	版本
订货号	<a href="#">2748180000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 1 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm, 十字槽刀片尺寸: 1
GTIN (EAN)	4050118894714	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZ2X25	版本
订货号	<a href="#">2748190000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm, 十字槽刀片尺寸: 2
GTIN (EAN)	4050118894721	
数量	5 ST	

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 刀头转接杆 E6.3



凭借其良好的质量，宽阔的工作范围和出色的效率，魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法，魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩：

- DIN 5261 标准，适用于 PH/PZ 钻头；
- DIN 5263 标准，适用于开槽钻头；
- Camcar 标准，适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命，因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括：

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值，因此既适用于手动工具，也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性，因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合，这意味着磨损显著减少，同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求，确保始终如一的出色品质。

## 通用订货数据

类型	UBH 1/4 E6.3	版本
订货号	<a href="#">274820000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118895339	
数量	5 ST	

## 六角形插座



六角螺丝刀，交叉把手由高品质塑料制成

- 表面镀镍
- 由硬化处理过的铬钒钢制成
- 按照 DIN 6911 生产
- 适用于符合 DIN 6912 标准的螺丝

## 通用订货数据

类型	SDQ T HANDLE HEX 4	版本
订货号	<a href="#">2888290000</a>	装配工具, 刀片长度: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
数量	1 ST	
类型	SDQ T HANDLE HEX 5	版本
订货号	<a href="#">2888300000</a>	装配工具, 刀片长度: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
数量	1 ST	
类型	SDQ T HANDLE HEX 6	版本
订货号	<a href="#">2888310000</a>	装配工具, 刀片长度: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
数量	1 ST	

**TC INL THIRD 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**刀头转接杆**

精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

**通用订货数据**

类型	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	版本
订货号	<a href="#">2888370000</a>	装配工具, 刀片长度: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
数量	1 ST	
类型	SD BITHOLDER 1/4	版本
订货号	<a href="#">2888380000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4064675875420	
数量	1 ST	

**25 mm 刀头适配刀柄****通用订货数据**

类型	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	版本
订货号	<a href="#">2748860000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894738	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	版本
订货号	<a href="#">2748870000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894745	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	版本
订货号	<a href="#">2748880000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 4 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894752	
数量	5 ST	

**TC INL THIRD 11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	版本
订货号	<a href="#">2748890000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 0.8
GTIN (EAN)	4050118894769	mm
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PHOX25	版本
订货号	<a href="#">2748140000</a>	装配工具, 刀片长度: 25 mm, 十字槽刀片尺寸: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PH1X25	版本
订货号	<a href="#">2748150000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 1 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm,
GTIN (EAN)	4050118894684	十字槽刀片尺寸: 1
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PH2X25	版本
订货号	<a href="#">2748160000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm,
GTIN (EAN)	4050118894691	十字槽刀片尺寸: 2
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZOX25	版本
订货号	<a href="#">2748170000</a>	装配工具, 刀片长度: 25 mm, 十字槽刀片尺寸: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZ1X25	版本
订货号	<a href="#">2748180000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 1 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm,
GTIN (EAN)	4050118894714	十字槽刀片尺寸: 1
数量	5 ST	
类型	BIT C 6,3 PZ2X25	版本
订货号	<a href="#">2748190000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 25 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm,
GTIN (EAN)	4050118894721	十字槽刀片尺寸: 2
数量	5 ST	

**刀头转接杆 E6.3**

凭借其良好的质量, 宽阔的工作范围和出色的效率, 魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法, 魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩 :

- DIN 5261 标准, 适用于 PH/PZ 钻头 ;
- DIN 5263 标准, 适用于开槽钻头 ;
- Camcar 标准, 适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命, 因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括 :

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值, 因此既适用于手动工具, 也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性, 因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合, 这意味着磨损显著减少, 同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求, 确保始终如一的出色品质。

### 附件

#### 通用订货数据

类型	UBH 1/4 E6.3	版本
订货号	<a href="#">2748200000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118895339	
数量	5 ST	