

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 标签卷 |
| 订货号 | 2931840000 |
| 类型 | THM MULTIMARK PLUS R |
| GTIN (EAN) | 4099986669857 |
| 数量 | 1 items |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|--------------|
| 深 | 288 mm | 深度 (英寸) | 11.3386 inch |
| 高度 | 460 mm | 高度 (英寸) | 18.1102 inch |
| 宽度 | 252 mm | 宽度 (英寸) | 9.9212 inch |
| 净重 | 10000 g | | |

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

标记系统

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 标记号类型 | MultiMark, 标签卷 | 打印工艺 | 热转印 |
| 接口 | USB 2.0, Ethernet | 软件 | M-Print® PRO |
| 电源电压 | 100...240 V AC | 操作系统 | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| 打印速度 | max. 150 mm/s | 最大打印分辨率 | 300 DPI |
| 发货时已含附件 | 电源电缆, USB 电缆, UK 插头, 美式插头, 打印机驱动, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 打印墨辊, 压力滚轮, W-LAN stick | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ETIM 10.0 | EC000610 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | | |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | RIBBON MM 110/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | RIBBON MM 76/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | RIBBON MM 110/300 WS | 版本 |
| 订货号 | 2918800000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4099986574878 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | RIBBON MM 84/300 WS | 版本 |
| 订货号 | 2005040000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK R-FIX | 版本 |
| 订货号 | 2931850000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986669888 | |
| 数量 | 1 ST | |

M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品-打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览：在设计阶段就可以查看预览图，WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | M-PRINT PRO | 版本 | |
| 订货号 | 1905490000 | 标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件 | |
| GTIN (EAN) | 4032248526291 | | |
| 数量 | 1 ST | | |