

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

版本	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 标签卷
订货号	<a href="#">2931840000</a>
类型	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
数量	1 items

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

深	288 mm	深度 (英寸)	11.3386 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	252 mm	宽度 (英寸)	9.9212 inch
净重	10000 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 符合要求  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

**标记系统**

标记号类型	MultiMark, 标签卷	打印工艺	热转印
接口	USB 2.0, Ethernet	软件	M-Print® PRO
电源电压	100...240 V AC	操作系统	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
打印速度	max. 150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
发货时已含附件	电源电缆, USB 电缆, UK 插头, 美式插头, 打印机驱动, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 打印墨辊, 压力滚轮, W-LAN stick		

**分类**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 110/300 WS	版本
订货号	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 84/300 WS	版本
订货号	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## THM MULTIMARK PLUS R

## 通用订货数据

类型	MULTIMARK R-FIX	版本
订货号	<a href="#">2931850000</a>	
GTIN (EAN)	4099986669888	
数量	1 ST	

## M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品-打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览：在设计阶段就可以查看预览图，WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本	
订货号	<a href="#">1905490000</a>	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件	
GTIN (EAN)	4032248526291		
数量	1 ST		