

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 12.7 x 38.1 mm, 白色
订货号	2932100000
类型	THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670822
数量	4000 items

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0028 inch
高度	12.7 mm	高度 (英寸)	0.5 inch
宽度	38.1 mm	宽度 (英寸)	1.5 inch
净重	0.14 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白	宽度	38.1 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色
卤素	是	基础材料	乙烯胶片
打印标志	无	每卷数量	7450

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	50 mm ²
最大电缆外径	8 mm	最小电缆外径	4 mm
导线压接面积	50 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本	
订货号	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
数量	1 ST		