

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

魏德米勒的 u-view 高级触摸屏具有出色的图像质量，可用于大多数工业环境。该产品组合支持从 7 英寸到 21.5 英寸的屏幕尺寸，并提供高分辨率电容式触摸屏，支持滑动手势和手套操作。所有面板都配备了 Linux 操作系统和支持 HTML5 的浏览器，并通过集成的信息亭模式及其简单的配置针对 web 应用程序进行了优化。因此，它们是基于 web 的可视化的完美解决方案，并支持访问各种 web 服务器，如 u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web 等等。面板采用特别扁平的设计，带有工业级 IP66 外壳。

通用订货数据

订货号	2932870001
类型	UV66-ADV-7-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589772
数量	1 items

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch
高度	146.92 mm	高度 (英寸)	5.7842 inch
宽度	205 mm	宽度 (英寸)	8.0709 inch
最小壁厚	1 mm	最大壁厚	6 mm
净重	1270 g		

温度

湿度 95% 相对湿度, 无冷凝 @
40°C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
SCIP	84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

系统数据

Memory (RAM)	4 GB	接口	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
操作系统	Linux Yocto 4.2	Memory	16 MB
后部接口	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	处理器	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
内存 (闪存)	16 GB		

设备

大小	7"	分辨率	1024 x 600
可显示颜色的数量	16000000	亮度	425 cd/m²
触屏	投射电容式 (P-CAP)	材料显示	钢化玻璃
箱体材料	铝质		

通用数据

防护等级	内置：IP66, 接线盒：IP20	
操作系统	Linux Yocto 4.2	
供电电压范围	电压类型	直流电
	电压，最小	19.2 V
	电压，最大	28.8 V
电源	24 V DC	
功耗	功率消耗，标称值	13.2 W
	最大功耗	19.9 W
带 LCD 的 MTBF	5.32 a	

分类

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

