

UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的 u-view 高级触摸屏具有出色的图像质量，可用于大多数工业环境。该产品组合支持从 7 英寸到 21.5 英寸的屏幕尺寸，并提供高分辨率电容式触摸屏，支持滑动手势和手套操作。所有面板都配备了 Linux 操作系统和支持 HTML5 的浏览器，并通过集成的信息亭模式及其简单的配置针对 web 应用程序进行了优化。因此，它们是基于 web 的可视化的完美解决方案，并支持访问各种 web 服务器，如 u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web 等等。面板采用特别扁平的设计，带有工业级 IP66 外壳。

通用订货数据

订货号	2933040001
类型	UV66-ADV-10-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589789
数量	1 items

UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch
高度	202.3 mm	高度 (英寸)	7.9646 inch
宽度	283.1 mm	宽度 (英寸)	11.1456 inch
最小壁厚	1 mm	最大壁厚	6 mm
净重	1270 g		

温度

湿度 95% 相对湿度, 无冷凝 @ 40°C

系统数据

Memory (RAM)	4 GB	接口	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
操作系统	Linux Yocto 4.0.	Memory	16 MB
后部接口	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	处理器	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
内存 (闪存)	16 GB		

设备

大小	10.1"	分辨率	1280 x 800
可显示颜色的数量	16000000	亮度	500 cd/m ²
触屏	投射电容式 (P-CAP)	材料显示	玻璃
箱体材料	铝金属化		

通用数据

防护等级	内置 : IP66, 接线盒 : IP20		
操作系统	Linux Yocto 4.0.		
供电电压范围	电压类型	直流电	
	电压, 最小	19.2 V	
	电压, 最大	28.8 V	
电源	24 V DC		
功耗	功率消耗, 标称值	16.3 W	
	最大功耗	19.9 W	
带 LCD 的 MTBF	5.12 a		

分类

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

