

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 馈电接线端子 WPD 可在一个小巧的底面上轻松安全地安装铝质和铜质导线。也可选用电源或监控连接。客户可以使用馈电式接线端子 WPD,无论何种导体材料。其既可以直接安装,又可以安装在 DIN TS35 端子导轨上。

#### 通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 10, 层数: 1
订货号	<u>2935040000</u>
类型	WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
GTIN (EAN)	4099986684492
数量	24 items

# Weidmüller **3**

# WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	<u>一</u> 致		
尺寸和重量			
深	45 mm	深度 (英寸)	1.7716 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	56.6 mm 14.29 g	宽度 (英寸)	2.2283 inch
伊里	14.29 g		
温度			_
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
ROHS 合规状态 REACH SVHC	合规,尤例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
其它技术参数		1000	
共 CJX 小 多 致			
防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上
可压接导线 (额定联接)			
导线最大压接面积 AWG	AVA/C 1 /O	连接方向	水平进线
铁接类型 2	AWG 1/0 螺钉联接	联接类型	
秋波失至 2 联接点数量	10	导线最小压接面积 AWG	AWG 10
、スペペー 导线连接截面积,多股细导线,带管が 头 DIN 46228/1,最大		最大压接面积 软导线	50 mm <sup>2</sup>
接线截面积,多股线,最大	50 mm²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	50 mm²
材料参数			,
基础材料	Wemid		
型燃等级符合 UL 94	V-0		122
系统特征值			
<b>必须的端板</b>	无	电位数量	1
会数	<u>况</u> 1	电应数量 每层压接点数量	6
云 <u>、</u> 层,内部桥接	 无	PE联接	 无
安装导轨已装备	TS 35	PE 功能	无
通用的			
回路数	3	导线最大压接面积 AWG	AWG 1/0
马克莱 导线最小压接面积 AWG	AWG 10	标准	IEC 60947-7-1, UL 1059
安装导轨已装备	TS 35		
额定数据			
<b>新完構截面</b>	50 mm <sup>2</sup>	<b>新定由压</b>	1000 V
	50 mm²	额定电压 额定直流电压	1000 V 1000 V
额定横截面 额定交流电压 额定电流	50 mm <sup>2</sup> 1000 V 150 A	额定电压 额定直流电压 最大电流	1000 V 1000 V 150 A

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

过压等级	III	污染等级	3
分类			
	<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

盖



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

#### 通用订货数据

 类型
 WPDPC X30 GY
 版本

 订货号
 2503330000
 盖板(端子), Wemid

 GTIN (EAN)
 4050118533323

 数量
 54 ST

#### 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型 DEK 5/5 MC NE WS 版本
订货号 1609801044 Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm):5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, 白色
数量 1000 ST

### 内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本
订货号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	
类型	SKS 2,0-8,0 MR	版本
类型 订货号	SKS 2,0-8,0 MR 9008870000	版本 socket wrenches

### 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

### 通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	<u>1805520000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	