HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





HQ 系列 - 结构紧凑,功能强大。电气价值显而易见。

线缆连接层设计为 PUSH IN 直插式触点。

极数:5、8 额定电流:16A

额定电压: 250 V、500 V

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 8, PUSH IN, 安装尺寸: HQ
订货号	<u>2937350000</u>
类型	HDC HQ 8 FP
GTIN (EAN)	4099986694071
数量	1 items

HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-05

27-44-02-05

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

· 技术致据					
审批					
 MAMID 认证					
	c The us				
ROHS	一 致				
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>				
cURus 证书号	E310075				
尺寸和重量					
·····································	22.4 mm	深度 (英寸)	0.8819 inch		
深 高度	41.6 mm		1.6378 inch		
宽度 宽度	40.6 mm	<u> </u>	1.5984 inch		
^{逸及} 净重	36 g	<u> </u>	1.0004 III.011		
温度限值	-40 °C 125 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC		 关注物质 (SVHC)			
————————————————————— 通用参数					
旭川学 奴					
回路数	8	联接类型	PUSH IN		
安装尺寸	HQ	 阻燃等级符合 UL 94	V-0		
颜色编码	浅灰		插座		
过压等级	III		3		
	HQ	额定电压 (DIN EN 61984)	500 V		
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV		16 A		
不含卤素	false	BG	HQ		
尺寸					
宽度	40.6 mm				
^{光皮} 电源连接	40.0 11111				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
电源触点的额定电压 (DIN EN 61984)	500 V				
型号					
联接类型	PUSH IN	安装尺寸	HQ		
吹弦光空 最大压接面积	2.5 mm ²		0.5 mm ²		
取入压按组织 3G	HQ	取小小工文叫你	U.U HIIII		
			,		
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438		
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438		
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05		
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05		

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-44-02-05

27-44-02-05

HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-44-02-05

HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型 HDC HQM TOLU 1PG21 WO 版本

订货号 <u>2937380000</u> HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头

4099986694194 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21

数量 1 ST

GTIN (EAN)

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型 HDC HQM TSLU 1PG21 WO 版2

订货号 2937390000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头

GTIN (EAN) 4099986694200 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21

数量 1 S7

目录日期 / 图纸 5

HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲丰性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型	HDC HQM ALU	版本
订货号	1003050000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外
GTIN (EAN)	4032248697984	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
数量	1 ST	
类型	HDC HQP ALU	版本
类型 订货号	HDC HQP ALU 1003040000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型	HDC HQP TOLU 1PG16	版本	
订货号	1003070000	HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头	
GTIN (EAN)	4032248698004	外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16	
数量	1 ST		

编制日期 04.11.2025 05:00:27 MEZ

HDC HQ 8 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐油丰性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。 目前,HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳(盖子和金属夹具)。

通用订货数据

类型 HDC HQP TSLU 1PG16 版本

1003090000 HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头

4032248698028 外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16

数量 1 ST

8极

订货号

GTIN (EAN)



1 ST

HQ 系列 - 结构紧凑,功能强大。电气价值显而易见。 线缆连接层设计为 PUSH IN 直插式触点。

极数:5、8 额定电流:16 A

额定电压: 250 V、500 V

通用订货数据

数量

类型 HDC HQ 8 MP 版本 订货号 <u>2937360000</u> HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 8, PUSH IN, 安装尺寸: HQ GTIN (EAN) 4099986694132

编制日期 04.11.2025 05:00:27 MEZ

目录日期/图纸 7