

**WBC-CH-60R-BK-25-0023**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



电池储能系统在可再生能源领域发挥着越来越重要的作用。它们通常由多个单独的电池组成，可以方便快捷地进行更换。魏德米勒电池连接器 (WBC) 可以将若干个单独的电池连接到储能系统中，只需要几个简单的步骤，而且在必要时也能迅速断开连接。为了提升安全性和操作的便利性，两极都设有明确标记：正极为橙色，负极为黑色。

**通用订货数据**

订货号	2938270000
类型	<a href="#">WBC-CH-60R-BK-25-0023</a>
GTIN (EAN)	4099986699120
数量	1 items

## WBC-CH-60R-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

长度	324 mm	长度 (英寸)	12.7559 inch
净重	120 g		

## 温度

最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	125 °C
----------	--------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 一般数据

最大电缆外径	6 mm	插针直径 Ø	6 mm
核准	UL 4128	联接类型	冷压联接
颜色编码	黑色, 橙色	最大压接面积	25 mm <sup>2</sup>
表面处理	银的	型号	插座
基础材料	PA 66		

## 技术数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	长度	324 mm
额定电压	1500 V	额定电流	120 A
防护等级	插接后 IP67	插拔次数	≥ 100

## 分类

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12
ECLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12

**WBC-CH-60R-BK-25-0023**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

