

FSC-HPG BK W2C 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件支架（端子）, Wemid, 黑色
订货号	2939280000
类型	FSC-HPG BK W2C 4
GTIN (EAN)	4099986702295
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12.3 mm	深度 (英寸)	0.4843 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
净重	0.27 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装方式	插入的
------	-----

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		