数据信息页

PROTECTIVE COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

此系列的设备显示通用模拟过程值。

视具体版本而定,设备将信号转换/隔离为模拟电流信号, 并具有切换其他信号的附加限值继电器。

产品特点:

- 可以处理多种版本传感器。
- 需要辅助电源。
- 即使在不佳的照明条件下,显示值也清晰可见。

通用订货数据

版本	显示器, 盖板, 输入 : I/U 通用型, O-20 mA, HART® 透明, 输出 : 电位计, 温度, 热电偶
订货号	<u>2964330000</u>
类型	PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN)	4099986768086
数量	1 items

目录日期 / 图纸

PROTECTIVE COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママラ			
73	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
深 高度	48.8 mm		1.9213 inch
^{可反} T度	96.6 mm	<u>同及 (英寸)</u> 宽度 (英寸)	3.8031 inch
·应 9重	36.96 g		3.003
「里	30.90 g		
温度			
字储温度		工作温度	
不保产品合规			
loHS 合规状态	合规,无例外		
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
安装方式	前面板安装	防护等级	IP65
俞入	in i	1000 0000	
B9/\			
U 号	其他		
色缘参数			
- -	无分离		
}类	20331-9		
3,2			
TIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
TIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
TIM 10.0	EC000677	ECLASS 9.0	27-14-31-10
CLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-31-10
CLASS 11.0	27-14-31-10	ECLASS 12.0	27-14-31-10
CLASS 13.0	27-14-31-10	ECLASS 14.0	27-14-31-10
CLASS 15.0	27-14-31-10		

PROTECTIVE COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com 图纸 应用举例