

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

此系列的设备显示通用模拟过程值。

视具体版本而定，设备将信号转换/隔离为模拟电流信号，并具有切换其他信号的附加限值继电器。

产品特点：

- 可以处理多种版本传感器。
- 需要辅助电源。
- 即使在不佳的照明条件下，显示值也清晰可见。

通用订货数据

版本	显示器, 盖板, 输入 : I/U 通用型, 0-20 mA, HART® 透明, 输出 : 电位计, 温度, 热电偶
订货号	2964330000
类型	PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN)	4099986768086
数量	1 items

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

深	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
高度	48.8 mm	高度 (英寸)	1.9213 inch
宽度	96.6 mm	宽度 (英寸)	3.8031 inch
净重	36.96 g		

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装方式 前面板安装 防护等级 IP65

输入

型号 其他

绝缘参数

绝缘 无分离

分类

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

应用举例

