

**SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**通用订货数据**

订货号	2964480000
类型	<a href="#">SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16</a>
GTIN (EAN)	4099986768901
数量	1 items

## SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	10 g
----	------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
触点材料	CuZn	额定电压	50 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入式
插拔次数	$\geq 200$	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

## 标准

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

## 技术数据

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12 / M12	插针镀层	镀金的
O型圈	氟橡胶	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
触点材料	CuZn	额定电压	50 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入式
插拔次数	$\geq 200$	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


## SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸


## 尺寸图



## 分解图纸



## 插针分配方案



## 分解图纸

