

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2964480000
类型	SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16
GTIN (EAN)	4099986768901
数量	1 items

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 10 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
触点材料	CuZn	额定电压	50 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 200	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

技术数据

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12 / M12	插针镀层	镀金的
O 型圈	氟橡胶	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
触点材料	CuZn	额定电压	50 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 200	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



分解图纸



插针分配方案



分解图纸

