


## FMC 5.2/1.0 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	固定销 (端子), 钢, 银色
订货号	<a href="#">2968380000</a>
类型	FMC 5.2/1.0 BR
GTIN (EAN)	4099986780897
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 2.16 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

安装指导 铆接 基础材料 钢

分类


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

FMC 5.2/1.0 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com



FMC 5.2/1.0 BR   
FMC 5.2/1.5 BR



## FMC 5.2/1.0 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

类型	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	版本	
订货号	<a href="#">0514510000</a>	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 1000 mm, 高度: 35 mm, 深:	
GTIN (EAN)	4008190116620	7.5 mm	
数量	20 M		