

THM PV EL 90 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



在户外场合中，紫外线辐射会引起塑料的高应力和老化。
魏德米勒的新型 THM PV 标签能抵抗这些影响，在户外环境中非常耐用。

TABPACK-PV 采用紧凑型包装。这些是印刷的警示标签，
其应是专业光伏建设者基本设备的一部分。

优势一览：

- 根据 ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 表 3 程序 A 周期 1
进行 5000 小时耐候性测试
- 使用 M-Print® PRO 单独贴标
- 使用 THM MultiMark 实现快速轻松印刷

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 设备标记号, 设备标识牌, 90 x , 白色 |
| 订货号 | 2969050000 |
| 类型 | THM PV EL 90 WS 30M |
| GTIN (EAN) | 4099986783713 |
| 数量 | 1 items |

THM PV EL 90 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 0.1 mm | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 90 mm | 高度 (英寸) | 3.5433 inch |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 100 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|----------|--------|----------|
| 粘胶剂 | 聚丙烯酸酯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 最大工作温度 | -50 °C |
| 最小工作温度 | 110 °C | 颜色编码 | 白色 |
| 卤素 | 是 | 长度 | 30000 mm |
| 基础材料 | 乙烯胶片 | 打印标志 | 无 |
| 认证符合 UL 969 | 是 | | |

导线和电缆标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 是 |
|----|---|

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 是 |
|----|---|

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM PV EL 90 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



THM PV EL 90 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件**墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据


| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON MM 110/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 |
| 订货号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |