

WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

MultiMark

MultiMark为您提供快捷可靠的标识系统，随时随地为您确保几乎所有类型的标记作业。接插件、导线、电缆或设备 - MultiMark 产品系列提供结构合理、实用的标识牌产品，可通过领先的配置软件M-Print® PRO实现所有功能。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 版本 | 端子标记, 5 x 33.3 mm, Weidmüller, 白色 |
| 订货号 | 2969370000 |
| 类型 | WAD-FO 5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4099986783959 |
| 数量 | 250 items |

WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.55 mm | 深度 (英寸) | 0.0217 inch |
| 高度 | 5 mm | 高度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 宽度 | 33.3 mm | 宽度 (英寸) | 1.311 inch |
| 净重 | 0.13 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------|-------------|--------|-----------|
| 粘胶剂 | PE 泡沫带丙烯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的 |
| 宽度 | 33.3 mm | 阻燃等级符合 | UL 94 V-0 |
| 最大工作温度 | -30 °C | 最小工作温度 | 80 °C |
| 颜色编码 | 白色 | 打印标志 | 空白 |
| 应用/制造商 | Weidmüller | 每卷数量 | 250 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON MM 76/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 ST | |