WAD-FO 8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





MultiMark

MultiMark为您提供快捷可靠的标识系统,随时随地为您确保几乎所有类型的标记作业。接插件、 导线、电缆或设备 – MultiMark 产品系列提供结构合理、 实用的标识牌产品,可通过领先的 配置软件M-Print® PRO实现 所有功能。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料,易于安装
- 标签区域大,优化清晰度
- 独立于生产厂家,因此具备高度的灵活性

通用订货数据

版本	端子标记, 8 x 33.3 mm, Weidmueller, 白色
订货号	<u>2969380000</u>
类型	WAD-FO 8 MM WS
GTIN (EAN)	4099986783966
数量	250 items

WAD-FO 8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	<u>'</u>			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
<u>深</u> 高度	0.55 mm	深度 (英寸)	0.0217 inch	
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch	
宽度	33.3 mm	宽度 (英寸)	1.311 inch	
净重	0.17 g			
环保产品合规				
P 110 4 101/1+	A40 T (0) U			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据				
	<u>'</u>			
粘胶剂	PE 泡沫带丙烯粘合剂	类型	自我粘贴的	
宽度	33.3 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	-30 °C		80 °C	
颜色编码	白色		空白	
应用/制造商	Weidmueller	— 每卷数量	250	
分类				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-37	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-20-11-01	
ECLA35 15.U	27-20-11-01			

目录日期/图纸 2

数据信息页

WAD-FO 8 MM WS




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

WAD-FO 8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW

订货号 <u>2005080000</u> GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

版本

Ink ribbon