

WAD-FO 5 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark

MultiMark为您提供快捷可靠的标识系统，随时随地为您确保几乎所有类型的标记作业。接插件、导线、电缆或设备 – MultiMark 产品系列提供结构合理、实用的标识牌产品，可通过领先的配置软件M-Print® PRO实现所有功能。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

版本	端子标记, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 黄色
订货号	2969390000
类型	WAD-FO 5 MM GE
GTIN (EAN)	4099986783973
数量	250 items

WAD-FO 5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.55 mm	深度 (英寸)	0.0217 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	33.3 mm	宽度 (英寸)	1.311 inch
净重	0.13 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

胶粘剂	PE 泡沫带丙烯粘合剂	类型	自我粘贴的
宽度	33.3 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	-30 °C	最小工作温度	80 °C
颜色编码	黄色	打印标志	空白
应用/制造商	Weidmueller	每卷数量	250

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



WAD-FO 5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本	
订货号	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
数量	1 ST		