

VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 直, M 20, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺 6 |
| 订货号 | 2978910000 |
| 类型 | VP M20/15 EX CR 7J BK |
| GTIN (EAN) | 4099986830974 |
| 数量 | 100 items |

VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 21 mm | 高度 (英寸) | 0.8268 inch |
| 净重 | 5.4 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...70 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 标识 | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | 电缆接头认证编号 (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X | DEF 验收条件 | ATEX, IECEX, DNV, INMETRO |

通用参数

| | | | |
|--------------|-------------------------|---------|---|
| 带 GWDR 的承托类型 | IP66, IP68 | 硅胶 | 无 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB | 最大工作温度 | 70 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 是 | 标准 | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 |
| 抗冲击力 | 7 焦耳, 符合 IEC 60079-0 标准 | AF 尺寸 1 | 23 mm |
| 防护等级 | IP66, IP68 | 电缆接头 | M 20 |
| 基础材料 | 聚酰胺 6 | 密封圈直径 | 26.00 mm |
| 密封 | 氯丁二烯 | 螺纹 (外部) | M 20 |
| 螺纹长度 | 15 mm | 防爆类型 | Ex e |
| 安装指导 | 参见安装指南 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |