

**VP M50/18 EX CR 7J BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 直, M 50, 18 mm, IP66, IP68, 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">2978940000</a>
类型	VP M50/18 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831001
数量	5 items

## VP M50/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	27.5 mm	高度 (英寸)	1.0827 inch
净重	34 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...70 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

标识	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF   验收条件	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

## 通用参数

带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	70 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	标准	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
抗冲击力	7 焦耳, 符合 IEC 60079-0 标准	AF 尺寸 1	55 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	M 50
基础材料	聚酰胺 6	密封	氯丁二烯
螺纹 (外部)	M 50	螺纹长度	18 mm
防爆类型	Ex e	安装指导	参见安装指南

## 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		