

**VP NPT 1 EX 7J BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 直, 1" NPT, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">2978980000</a>
类型	VP NPT 1 EX 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831049
数量	20 items

## VP NPT 1 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	14 mm
净重	12 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...70 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

标识	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF   验收条件	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

## 通用参数

带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	70 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	是
标准	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31	抗冲击力	7 焦耳, 符合 IEC 60079-0 标准
AF 尺寸 1	36 mm	防护等级	IP66, IP68
电缆接头	NPT 1"	基础材料	聚酰胺 6
密封	氯丁二烯	螺纹 (外部)	1" NPT
螺纹长度	15 mm	防爆类型	Ex e
安装指导	参见安装指南		

## 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		