

**WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

订货号	2979350000
类型	<a href="#">WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST</a>
GTIN (EAN)	4099986832794
数量	1 items

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	135 mm	深度 (英寸)	5.3149 inch
高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	816 mm	宽度 (英寸)	32.1259 inch
净重	300 g		

## 温度

工作温度	-20 - 45°C
------	------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

## 常规技术数据

色温 (CCT)	5700K, White	弱电流	5825 lm
发射角	100°	工作寿命	60.000 h
安装方式	螺钉安装	防护等级	I

## 材料数据

外壳基本材料	硬质阳极氧化铝
--------	---------

## 电气数据

额定电压	230 V AC	功率	32.5 W
可调光	是的, 无级调光		

## 电缆技术参数

外壳基本材料	硬质阳极氧化铝
--------	---------

## 联接数据

回路数	3
-----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		