

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



LMN电缆、RJ12 / RJ12、双绞线适用于智能计量应用
(无屏蔽)

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 预制电缆, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.35 m, 6 kV |
| 订货号 | 2979950000 |
| 类型 | IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986834279 |
| 数量 | 30 items |

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|--------------|
| 长度 | 0.35 m | 长度 (英寸) | 13.7795 inch |
| 净重 | 13.3 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用标准

| | | | |
|-------|------------|----------|-----------------------|
| 连接器标准 | TIA-1096-A | 专用通信电缆设备 | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|-------|------------|----------|-----------------------|

右插头

| | |
|-------|--------------------------------|
| 插头, 右 | RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|

左插头

| | |
|-------|--------------------------------|
| 插头, 左 | RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|

插头

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 插头, 右 | RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 | 插头, 左 | RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|

电缆电气属性

| | | | |
|--------|----------|------|-------|
| 额定浪涌电压 | 6 kV | 操作电压 | 50 V |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | 目录册 | Cat.3 |
| 最大绝缘电压 | 500 V | | |

电缆的机械和材料属性

| | | | |
|----|----|------|--------------------------------|
| 防油 | No | 颜色编码 | 红色 |
| 卤素 | 不 | 阻燃性 | in accordance with IEC 60332-1 |

电缆结构

| | | | |
|------|--------------|------|-------|
| 护套直径 | 4.8 mm | 护套颜色 | 红色 |
| 截面积 | 3x2xAWG 24/7 | 屏蔽 | U/UTP |

编制日期 23.01.2026 11:11:20 MEZ

目录日期 / 图纸

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|--------|------------------------|--------|---------|
| 接线数量 | 6 | 最大护套直径 | 4.95 mm |
| 最小护套直径 | 4.65 mm | 护套材料 | LSZH |
| 电缆结构 | 双重绝缘符合 VDE 0603-100 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

图纸

接线图



图纸

