

## H0,5/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

### 通用订货数据

订货号	2984690000
类型	<a href="#">H0,5/8</a>
GTIN (EAN)	4099986845992
数量	1000 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
直径	0.5 mm	净重	0.04 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	1 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环直径(D2)	2.1 mm	L1 (mm)	8.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 20	剥线长度	8 mm
导线压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		