USB3.1C S1H DN1 RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	OMNIMATE 数据 - USB 接口, PCB 接插件, USB 3.1, 类型 C, 10 Gbit/s, SMD焊接, 90°, 插拔次数: ≥ 10000, 回路数: 24, LCP, 镍,镀金, 卷式
订货号	<u>2987560000</u>
类型	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
数量	1050 items
包装	卷式

USB3.1C S1H DN1 RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
₩	7.0	次帝 (苯十)	0.211 in als
<u>深</u>	7.9 mm	深度 (英寸)	0.311 inch
高度	3.21 mm	高度 (英寸)	0.1264 inch
宽度	8.94 mm 0.97 g	宽度 (英寸)	0.352 inch
环保产品合规	3		
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC			
电气特性			
介电强度,触点-触点	100 V AC	·····································	≥ 100 MΩ
<u>打电讯及,服总·服总</u> 额定电压	5 V		= 100 IVI22
系统规格			
П п ф ж ь		150	7
回路数	24	LED	不
焊脚长度 (I)	1.15 mm	安装在印刷线路板上	SMD焊接
间距 P(单位:inch)	0.020 "	屏蔽材料	黄铜材质
屏蔽	是	侧面端,属性	焊接法兰
传输速率	10 Gbit/s	每回路的焊脚数目	1
联接类型	焊接联接	产品系列	OMNIMATE 数据 - USB 接 口
 间距 P(单位:mm)	0.50 mm	 防护等级	IP20
插拔次数	≥ 10000	 出线方向	90°
屏蔽层表面	经镀镍处理的		无
性能类别	10 Gbit/s	焊接工艺	回流焊, 手动焊接
材料数据			
<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	LOD	证在 /自订	N7 44
绝缘材料	LCP	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插针材料	铜合金	触点材料	铜合金
插针镀层	镍,镀金	最低操作温度	-40 °C
最高操作温度	80 °C		
包装			
包装		VPE 长度	331.00 mm
VPE 宽度	328.00 mm	VPE 高度	62.00 mm
重要注意事项			
备注			
分类			
ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637 EC002637
LTHVI O.O	10002037	LTIIVI 3.0	LC00203/

目录日期/图纸 2

USB3.1C S1H DN1 RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01	ECLASS 15.0	27-46-02-01

USB3.1C S1H DN1 RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

USB3.1C S1H DN1 RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸