

**IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口-映射
- 网络分段
- 通过 1: 1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器，即使没有现场互联网接入，也能实现可靠的互联网连接
- 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口，因此具有充分的灵活性。

通用订货数据

版本	Security/NAT/VPN/U-link Router, 带有集成多频带调制解调器 (4G/3G), 全球型号, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C... 70 °C
订货号	<a href="#">2990440000</a>
类型	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M
GTIN (EAN)	4099986863514
数量	1 items

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	115 mm	深度 (英寸)	4.5275 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	660 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-25 °C...70 °C
湿度	5 - 90% (无冷凝)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外		
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6aI, 6c, 7a, 7cI, 7cII		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone 119313-12-1, 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, Lead monoxide 1317-36-8, Lead titanium trioxide 12060-00-3, N,N-dimethylacetamide 127-19-5		

路由功能

NAT 功能	来源 / 目标 NAT (端口 / 主机 / 网络)	防火墙功能	状态数据包检测型防火墙 (层 3), 透明桥接模式 (4 端口交换机, 带附加 2 层滤波器)
VPN 功能	u-link client, OpenVPN (服务器端或客户端), IPSec (启动器或响应程序)	路由功能	IPv4 路由, IPv4 路由扩展 (每个接口 (LAN、WAN、选配蜂窝) 均可配置为单独的 IP 网络), 静态和动态 IP 路由, RIPV2/OSPF

EMC认证

EMC 标准	EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Class B	振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
冲击安全标准	符合 IEC 60068-2-27 标准	海运安全标准	DNV EN 18031-1标准

保修

质保期	3年
-----	----

技术

标准	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-T
----	--

**IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

TX, IEEE 802.3ab for  
 1000BASE-T

**接口**

RJ45 端口	10/100/1000BaseT(X), 自动调整速率, 全/半双工模式, 自动 MDI/MDI-X 联接	端口类型和数量	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
功能复位输入按钮	恢复出厂设置	数字输出	VPN激活: 指示激活的VPN连接(24 V输出), 警报: 指示可配置的网络状态或故障(24 V输出)
数字输入端	电位隔离, 断开: 实际断开(Link Down连接断开)WAN 端口(24V输入), 触发预配置包过滤规则(24 V 输入), VPN初始化: 建立预配置的VPN连接(24 V输入)	SCM-卡槽类型	智能卡 (ID-000 格式), 使用智能卡(记忆芯片)保存和恢复设置
SIM-卡槽类型	Mini-SIM (ID-000 格式)	扩展天线接口	2x SMA 插孔式
USB端口	USB 2.0 接口用于固件更新或者通过 USB 闪存驱动器进行设备配置的恢复。	串口	1x RS-485, 2-线, 电位隔离, 1 个可拆式 3 针接线端子
SIM-卡槽数	1	SCM-卡槽数	1
LED	电源: 表示电源状态、启动流程、防火墙更新流程, 状态: 表示系统状态, VPN: 表示 VPN 隧道状态, 端口指示灯: Link/ACT, Speed (RJ45 接口)		

**机械结构**

外壳基本材料	铝质	安装方式	DIN 导轨
防护等级	IP20	速度	Gigabit Ethernet

**环境条件**

最高操作温度	70 °C	最低操作温度	-25 °C
湿度	5 - 90% (无冷凝)	最高存放温度	85 °C
最低存放温度	-40 °C		

**电源**

反向电路保护	是		
电源电压	流电隔离, 24 V DC		
过载电流保护	是		
联接类型	1 个可拆式 3 针接线端子		
供电电压范围	电压类型	直流电	
	电压, 最小	19.2 V	
	电压, 最大	28.8 V	
电流消耗	电压	24 V	
	电流	1.5 A	
	电压类型	直流电	

**管理功能**

设备配置	网页浏览器 (HTTP/HTTPS), SNMP v3, Windows 工具	监控功能	SNMP v3, 系统日志, 通过电子邮件的基于事件的警告, 通过中继器的基于事件
------	---	------	---

**IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

的警告, 通过 SMS 发出基于事件的警告

IP 地址管理	静态, DHCP-客户端, DHCP-服务器 (基于池), DNS-Relay	时间同步管理	NTP 服务器, NTP 客户端
---------	---	--------	------------------

移动无线电接口

移动无线电传输速度	LTE 类别	CAT 13
	下载速度, 最大	400 Mbit/s
	上传速度, 最大	150 Mbit/s
操作模式	永久联接, 通过网络接口的手动联接控制, 通过 API 或 SMS 的手动连接控制, 回退	
无线模块	multi-band modem (4G/3G)	
频带	Region: Global, 4G LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71, 3G UMTS/HSPA+: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19	

重要注意事项

产品信息	关于 SCM 卡的使用, 请查看兼容性列表, 以了解 SCM 卡 IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000 中的合适路由器型号和硬件版本。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC001478	ETIM 9.0	EC001478
ETIM 10.0	EC001478	ECLASS 14.0	19-17-04-05
ECLASS 15.0	19-17-04-05		

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-...	版本
订货号	<a href="#">2788090000</a>	全向天线, 蜂窝天线, Wi-Fi 天线, 高达 5G (NR), 高达 Wi-Fi 6 & 6E
GTIN (EAN)	4064675066354	(IEEE802.11ax), 线性, 垂直, 2x SMA 插头, 2x RP-SMA 插座, IP67, 阻抗: 50 Ω
数量	1 ST	
类型	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM	版本
订货号	<a href="#">2788120000</a>	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G (NR), 线性, 垂直, 2x SMA 插头, IP67, 阻抗: 50 Ω
GTIN (EAN)	4064675066385	
数量	1 ST	
类型	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM	版本
订货号	<a href="#">2788130000</a>	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G (支持低于 2.7 GHz 的频率, 例如频段 n1、n2、n28), 垂直, SMA 插头, IP66, 阻抗: 50 Ω
GTIN (EAN)	4064675066392	
数量	1 ST	
类型	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	版本
订货号	<a href="#">2788150000</a>	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G (NR), 垂直, N 母, IP66, 阻抗: 50 Ω
GTIN (EAN)	4064675066415	
数量	1 ST	

附件

**u-link 远程访问服务**



魏德米勒 u-link 远程访问服务为安全访问远程网络中的以太网设备提供了便捷的方法。

使用 u-link VPN 服务器作为中央会合点服务器，VPN 客户端（服务计算机和魏德米勒 u-link 客户端设备）始终向外连接，因此符合典型的 IT 安全要求。

每个 u-link 客户帐户使用单独的数据库和服务器实例（安全的客户端隔离），以确保数据完整性。

u-link VPN 服务器和远程客户端（服务计算机和 u-link 客户端设备）之间的通信通过受证书保护的 openVPN 连接进行。

u-link 的宗旨是“配置而非编程”，这意味着使用起来直观，无需专业知识。

功能集：

- 用于服务计算机的一键式 VPN 远程访问
- EasyAccess：与远程主机的 web、rdp 或 vnc 连接完全基于浏览器，可与平板电脑或智能手机配合使用
- 组织与集体管理
- 包括第三方终端设备的拓扑
- 固件管理：显示所有路由器的固件状态，以及时间控制的自动固件更新选项
- 个人访问权限：对目标网络中设备的访问权限进行精细配置
- 广泛的事件日志：显示 u-link 门户中的所有活动，具有广泛的筛选和导出功能
- 密码策略：通过可配置的密码质量和有效期最低要求规范，提高安全性

魏德米勒为 u-link 远程访问服务提供以下使用型号和附加选项：

基本版本：

- 通过在 u-link.weidmueller.com 注册自动分配
- 免费使用 6 个月，注册新的 u-link 客户端设备时可延长至 365 天
- 完整功能集
- 不限用户
- 最多 50 个支持 u-link 的设备（远程网络的接入点）
- 1 个同步 VPN 接口
- 无数据或速度限制（以正常市场使用为准）

扩展

- 支持 50/100/250/500/1000 或更多 u-link 的附加设备
- 支持额外的同步 VPN 连接
- 中国-VPN：安全可靠的中国 VPN 连接

**通用订货数据**

类型	U-LINK-BASIC-EXTENSION-...	版本
订货号	<a href="#">3024610000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of
GTIN (EAN)		the basic license by 1 year.
数量	1 ST	
类型	U-LINK-50-DEVICES-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870090000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.

**IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	U-LINK-100-DEVICES-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870100000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-250-DEVICES-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870110000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-500-DEVICES-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870120000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-1000-DEVICES-1Y	版本
订货号	<a href="#">2924220000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-1-CONNECTION-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870130000</a>	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can
GTIN (EAN)		be used as an additional VPN connection or to extend the period of a
数量	1 ST	VPN connection that has already been activated
类型	U-LINK-CNSERVER-1Y	版本
订货号	<a href="#">2870140000</a>	License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the
GTIN (EAN)		server in China for a secure and reliable VPN connection to and from
数量	1 ST	China.

**19"机架安装套件**

- 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备



**通用订货数据**

类型	RM-KIT	版本
订货号	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
数量	1 ST	

IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

Ethernet



- 适用于 Cat. 5（最高 100 MHz）和 Cat. 6（最高 250 MHz Class E）
- 适用于 PoE+（符合 IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3和 4）
- 保护所有电线对
- 经由 RJ45 插座连接
- 金属外壳

通用订货数据

类型	VDATA CAT6	版本	
订货号	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,	
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
数量	1 ST		

Industrial Security Router



Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口-映射
- 网络分段
- 通过 1: 1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器，即使没有现场互联网接入，也能实现可靠的互联网连接
- 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口，因此具有充分的灵活性。

通用订货数据

类型	IE-EBR-SMARTCARD-SR	版本	
订货号	<a href="#">2909820000</a>	Router smartcard,	
GTIN (EAN)	4099986227361		
数量	1 ST		