

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口-映射
- 网络分段
- 通过 1: 1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络 架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器,即使没有现场 互联网接入,也能实现可靠的互联网连接
- 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口, 因此具有充分的灵活性。

通用订货数据

版本	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C70 °C
订货号	<u>2990450000</u>
类型	IE-SR-4GT-M
GTIN (EAN)	4099986863521
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批	1		
MAMID 认证	CEON	UK	
ROHS	一 致	LH	
尺寸和重量	,		
深	115 mm	深度 (英寸)	4.5275 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
<u>同及</u>	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	560 g	见及 (矢寸)	2.1054 IIICH
温度			
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-25 °C70 °C
湿度	5 - 90% (无冷凝)		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6al, 7a, 7cl, 7cll		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	9229992a-00b9-4096-896	2-200a7f33e289	
路由功能			
NAT 功能	来源 / 目标 NAT (端口 / 主机 / 网络)	防火墙功能	状态数据包检测型防火墙 (层 3), 透明桥接模式(4 端口交换机,带附加 2 层滤 波器)
VPN 功能	u-link client, OpenVPN (服务器端或客户端), IPSec (启动器或响应程 序)	路由功能	IPv4 路由, IPv4 路 由扩展(每个接口 (LAN、WAN、选配蜂 窝)均可配置为单独的 IP 网络), 静态和动态 IP 路由, RIPv2/OSPF
EMC认证			
EMC 标准	EN 61000-6-4, EN		符合 IEC 60068-2-6 标准
冲击	61000-6-2 符合 IEC 60068-2-27 标准		DNV
	刊 日 ICC 00000-2-27 初/庄	/4)区	DINV
保修			
质保期	3年		
技术			
标准	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE- TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T		

数据信息页

IE-SR-4GT-M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

接口			
RJ45 端口	10/100/1000BaseT(X), 自动调整速率, 全/半双工模 式, 自动 MDI/MDI-X 联接	端口类型和数量	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
功能复位输入按钮	恢复出厂设置	数字输出	VPN激活:指示激活的VPI 连接(24 V输出), 警报:指 示可配置的网络状态或故障 (24 V输出)
数字输入端	VPN初始化:建立预配置的 VPN连接(24 V输入), 断开: 实际断开(Link Down连接断 开)WAN端口 (24V输入), 触 发预配置包过滤规则(24 V 输入), 电位隔离	SCM-卡槽类型	智能卡(ID-000 格式),(6 用智能卡(记忆芯片)保存和 恢复设置
USB端口	USB 2.0 接口用于固件更新 或者通过 USB 闪存驱动器 进行设备配置的恢复。	串口	1x RS-485, 2-线, 电位隔离 1 个可拆式 3 针接线端子
SCM-卡槽数	1	LED	电源:表示电源状态、启动流程、防火墙更新流程, 状态:表示系统状态, VPN:表示 VPN 隧道状态, 端口指示灯: Link/ACT, Speed (RJ45 接口)
机械结构			
外壳基本材料	·····································	安装方式	DIN 导轨
が元 <u>率やがわ</u> 防护等级	IP20	速度	Gigabit Ethernet
环境条件			
見方提 <i>作</i> 沒在	70 °C	更 <i>们提作</i> 没在	25.00
最高操作温度 湿度		最低操作温度 最高存放温度	
^{坐反} 最低存放温度.	-40 °C	取同计以////////////////////////////////////	85 C
	-10 0		
电源			
反向电路保护 反向电路保护	是		
电源电压	 流电隔离, 24 V DC		
过载电流保护	是		
联接类型	1 个可拆式 3 针接线端子		
供电电压范围	电压类型	直流电	
	电压,最小	19.2 V	
	电压,最大	28.8 V	
电流消耗	电压	24 V	
	电流	1.3 A	
	电压类型	直流电	
管理功能			1
设备配置	网页浏览器 (HTTP/HTTPS), SNMP v3, Windows 工具	监控功能	SNMP v3, 系统日志, 通过 电子邮件的基于事件的警 告, 通过中继器的基于事件 的警告
IP 地址管理	静态, DHCP-客户端, DHCP- 服务器(基于池), DNS- Relay	时间同步管理	NTP 服务器, NTP 客户端

数据信息页

IE-SR-4GT-M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

重要注意事项			
产品信息	关于 SCM 卡的使用, 中的合适路由器型号和	请查看兼容性列表,以了解 SCM 卡 硬件版本。	IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000
分类			
ETIM 6.0	EC001478	ETIM 7.0	EC001478
ETIM 8.0	EC001478	ETIM 9.0	EC001478
ETIM 10.0	EC001478	ECLASS 9.0	19-17-01-03
ECLASS 9.1	19-17-01-03	ECLASS 10.0	19-17-04-05
ECLASS 11.0	19-17-04-05	ECLASS 12.0	19-17-04-05
ECLASS 13.0	19-17-04-05	ECLASS 14.0	19-17-04-05
ECLASS 15.0	19-17-04-05		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

u-link 远程访问服务



魏德米勒 u-link 远程访问服务为安全访问远程网络中的以太 网设备提供了便捷的方法。

使用 u-link VPN 服务器作为中央会合点服务器,VPN 客户端(服务计算机和魏德米勒 u-link 客户端设备)始终向外连接,因此符合典型的 IT 安全要求。

每个 u-link 客户帐户使用单独的数据库和服务器实例(安全的客户端隔离),以确保数据完整性。

u-link VPN 服务器和远程客户端(服务计算机和 u-link 客户端设备)之间的通信通过受证书保护的 openVPN 连接进行。

u-link 的宗旨是"配置而非编程",这意味着使用起来直观, 无需专业知识。

功能集:

- 用于服务计算机的一键式 VPN 远程访问
- EasyAccess:与远程主机的 web、rdp 或 vnc 连接完全 基于浏览器,可与平板电脑或智能手机配合使用
- 组织与集体管理
- 包括第三方终端设备的拓扑
- 固件管理:显示所有路由器的固件状态,以及时间控制的自动固件更新选项
- 个人访问权限:对目标网络中设备的访问权限进行精细配置
- 广泛的事件日志:显示 u-link 门户中的所有活动,具有广 泛的筛选和导出功能
- 密码策略:通过可配置的密码质量和有效期最低要求规范,提高安全性

魏德米勒为 u-link 远程访问服务提供以下使用型号和附加选 项:

基本版本:

- 通过在 u-link.weidmueller.com 注册自动分配
- 免费使用 6 个月,注册新的 u-link 客户端设备时可延长 至 365 天
- 完整功能集
- 不限用户
- 最多 50 个支持 u-link 的设备(远程网络的接入点)
- 1 个同步 VPN 接口
- 无数据或速度限制(以正常市场使用为准) 扩展
- 支持 50/100/250/500/1000 或更多 u-link 的附加设备
- 支持额外的同步 VPN 连接
- 中国-VPN:安全可靠的中国 VPN 连接

通用订货数据

类型	U-LINK-BASIC-EXTENSION	版本
订货号	3024610000	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of
GTIN (EAN)		the basic license by 1 year.
数量	1 ST	
NZ mail		
类型	U-LINK-50-DEVICES-1Y	版本
类型 订货号	U-LINK-50-DEVICES-1Y 2870090000	版本 License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional

目录日期 / 图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	U-LINK-100-DEVICES-1Y	版本
订货号	2870100000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-250-DEVICES-1Y	版本
订货号	2870110000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-500-DEVICES-1Y	版本
订货号	<u>2870120000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional
GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
数量	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
类型	U-LINK-1000-DEVICES-1Y	版本
类型 订货号	U-LINK-1000-DEVICES-1Y 2924220000	版本 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional
订货号		License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional
订货号 GTIN (EAN)	<u>2924220000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
订货号 GTIN (EAN) 数量	2924220000 1 ST	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. 版本 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. 版本 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000 1 ST	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. 版本 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	2924220000 1 ST U-LINK-1-CONNECTION-1Y 2870130000 1 ST U-LINK-CNSERVER-1Y	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. 版本 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated

19"机架安装套件

• 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备



通用订货数据

类型	RM-KIT	版本	
订货号	<u>1241440000</u>	Kit for 19"-rack mounting	
GTIN (EAN)	4050118029154		
数量	1 ST		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Ethernet



- 适用于 Cat. 5(最高 100 MHz)和 Cat. 6(最高 250 MHz Class E)
- 适用于 PoE+(符合 IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3和 4)
- 保护所有电线对
- 经由 RJ45 插座连接
- 金属外壳

通用订货数据

数量

类型 VDATA CAT6 订货号 <u>1348590000</u> GTIN (EAN) 4050118153002 版本 Tarminal rail

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

Industrial Security Router



Weidmüller 工业安全路由器

- 安全网络
- 状态数据包检测型防火墙
- IP/端口-映射
- 网络分段
- 通过 1: 1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
- 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
- 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
- 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
- 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器,即使没有现场 互联网接 λ 中能实现可靠的互联网连接
- 互联网接入,也能实现可靠的互联网连接 • 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口, 因此具有充分的灵活性。

通用订货数据

类型 IE-EB 订货号 <u>2909</u> GTIN (EAN) 4099

数量

IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000

4099986227361

1 ST

版本

Router smartcard,

编制日期 07.11.2025 04:43:23 MEZ