数据信息页

RC M P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



带点击系统的圆形连接器可实现快速联接,防护等级高。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

订货号	2992980000	
类型	RC M P3 M20 C SP	
GTIN (EAN)	4099986872059	

RC M P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	((
ROHS	一致		
尺寸和重量			,
直径	20 mm	净重	0.01 g
温度			
存储温度			-25 °C125 °C
工作温度	-40 °C60 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	物质 (SVHC)	
技术资料 可定制接插件			,
回路数	3	编码	无
插针镀层	黄铜	LED	不
联接类型	PUSH IN, 杆夹, PUSH IN 带 执行器	外壳基本材料	PA 66
最大电缆直径	13 mm	最小电缆直径	7 mm
触点材料	黄铜	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.25 mm ²	额定电压	500 V
额定电流	17.5 A	防护等级	IP68
端头类型	公头	屏蔽连接	否
螺纹环材料 连接点截面积,最小值	塑料材质 0.5 mm²	连接点截面积,最大值	4 mm²
一般数据	0.9 111111-		
	0	15.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	Moo
回路数 反向电路保护	3 是	联接螺纹 联接类型	M20 PUSH IN, 杆夹, PUSH IN 带
			执行器
外壳基本材料 分类	PA 66		,
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

目录日期/图纸 2

数据信息页

RC M P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



RC M P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

圆形连接器 M20 安装工具



该工具是安装 M20 内置式连接器的理想选择。

通用订货数据

类型 MTA RC 订货号 GTIN (EAN)

2884950000

版本

版本

数量

4064675852070

插头连接器 - 卡口系统



带点击系统的圆形连接器可实现快速联接,防护等级高。 它们分插头和插座两种类型。

4

通用订货数据

类型 RC F P3 C SP 订货号 2992970000 GTIN (EAN)

数量

4099986872042

编制日期 16.11.2025 04:38:17 MEZ

目录日期 / 图纸