

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



棘轮规格内的切割工具 适用于无挤压切割铜线和铝线。最优杠杆变换比和技术成熟的偏心传动确保了手用力较小。

通用订货数据

版本	断线工具
订货号	2993490000
类型	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
数量	1 items

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	37 mm	深度 (英寸)	1.4567 inch
高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	305 mm	宽度 (英寸)	12.0078 inch
净重	808.72 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0		

切割工具

铝质扇形电缆	3 x 50 SM	铜导线, 细导线, 最大(kcmil)	500 kcmil
铜导线 - 多股, 最大	300 mm ²	铜导线, 多股, 最大(kcmil)	600 kcmil
铜导线, 多股, 最大	300 mm ²	铜导线, 最大 Ø	40 mm
铝质扇形电缆	4 x 50 SE	铝导线, 多股, 最大 (kcmil)	500 kcmil
铝导线, 多股, 最大 (mm ²)	300 mm ²	铝导线, 多股, 最大 Ø	40 mm

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		